



Plochý šroubovák pro elektroniku ESD, Šířka břitu b: 1,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	664415 1,5
GTIN	7610733268245
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Technický popis

Síla břitu a	0,25 mm
Šířka břitu b	1,5 mm
Celková délka	133 mm
Délka čepele	40 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Druh produktu	Šroubováky