



Plochý šroubovák pro elektroniku ESD, Šířka břitu b: 2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	664415 2
GTIN	7610733268269
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů břitů. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD.**

Technický popis

Délka čepele	60 mm
Celková délka	153 mm
Síla břitu a	0,4 mm
Šířka břitu b	2 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Druh produktu	Šroubováky