



## 6hranný šroubovák na elektroniku, Šestihran: 1,5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627490 1,5
GTIN	7610733268399
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce **otočnou koncovkou** (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná **zóna rychlého otáčení** pro rychlé a efektivní šroubování a **silová zóna** pro přenos vyšších krouticích momentů.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů čepelí. Povrch niklovaný a chromovaný.

#### Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny nastavovací práce a práce vyžadující cit.

### Technický popis

6hran	1,5 mm
Celková délka	158 mm
Délka čepel	65 mm
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Otočná koncovka	ano
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky