



6hranný šroubovák na elektroniku ESD, Šestihran: 0,89mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 627495 0,89 |
| GTIN | 7610733268443 |
| Třída artiklu | 63D |

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s lehce **otočnou koncovkou** (pro opření špičky ukazováčku pro přesnou práci). Optimálně tvarovaná **zóna rychlého otáčení** pro rychlé a efektivní šroubování a **silová zóna** pro přenos vyšších krouticích momentů.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Maximální přesnost rozměrů čepelí. Povrch niklovaný a chromovaný.

Rukojeť nástroje z vodivého plastu, **vhodné dle ESD**.

Použití:

Pro přesné, efektivní šroubování v oblasti elektroniky. Ideální též pro všechny jemné nastavovací a seřizovací práce.

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Celková délka | 133 mm |
| Délka čepel | 40 mm |
| 6hran | 0,89 mm |
| Unášecí profil | 6hranný šroubovák |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Otočná koncovka | ano |
| S kulovou hlavou | ne |
| Druh produktu | Šroubováky |

