

**Sada šroubováků s 2složkovou rukojetí SwissGrip ESD, Počet dílů: 10****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	667605 10
GTIN	7610733269570
Třída artiklu	63E

**Popis****Provedení:**

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Drážková čepel souběžným, odsazeným břitem, a tedy přesně pasující do normovaných šroubových drážek. Hroty křížových čepelí frézované na přesné rozměry. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

**Pevná rukojeť** s elastomerovým opláštěním šetrným k pokožce, s jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu k uchycení různých čepelí, mimořádně dobře uchopitelná i v mastných rukách od oleje. **Vhodné dle ESD.**

**Obsah:**

Ploché čepele č. 659928: vel. 4; 5,5; 6,5; 8

Čepele pro šrouby Phillips č. 659921: vel. 1 a 2

Čepel výstružníku č. 667640: 1 ks

Jemný šroubovák (plochý) č. 664415: vel. 2,5 a 3

Plastová rukojeť: 1 ks

**Rozsah dodávky:**

Včetně textilního svinovacího pouzdra.

**Technický popis**

Počet šroubováků	8
Počet dílů	10

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Označení výrobce	Vyměnitelná rukojeť SwissGrip ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Včetně čepele výstružníku	ano
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Čepel 6 mmplochá Šířka břitu 6,5 mm	659928 6,5
Čepel 6 mmplochá Šířka břitu 8 mm	659928 8
Čepel 6 mmplochá Šířka břitu 4 mm	659928 4
Plochý šroubovák pro elektronikuESD Šířka břitu b 3 mm	664415 3
Čepel výstružníku	667640
Čepel 6 mmpro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1	659921 1
Čepel 6 mmplochá Šířka břitu 5,5 mm	659928 5,5
Plochý šroubovák pro elektronikuESD Šířka břitu b 2,5 mm	664415 2,5
Čepel 6 mmpro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 2	659921 2