



## Mušlový chránič sluchu Peltor™ WorkTunes™ Pro



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	097788
GTIN	4054596123298
Třída artiklu	04A

### Popis

#### Provedení:

Mušlový chránič sluchu **s integrovaným FM rádiem**. Zabudovaná anténa, **rychlé digitální vyhledávání stanic a 5 pamětí pro uložení stanic** zajišťují flexibilitu a jednoduchou obsluhu. Stisknutím ovládacích tlačítek a audio-feedbacku (frekvence) lze stanici nastavit bez nutnosti sejmutí chrániče. Tím je zajištěna stálá ochrana sluchu. Prostřednictvím konektoru 3,5 mm lze připojit **MP3 přehrávač resp. smartphone**. Připojení prostřednictvím konektoru je vhodné k přehrávání audiosouborů, ale jen omezeně k telefonování. Automatické vypnutí po 4 hodinách bez aktivity tlačítek pro úsporu energie. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB). Kombinuje ochranu sluchu a sluchátka.

#### Použití:

Hlučné průmyslové provozy.

#### Norma:

EN 352-1; EN 352-8

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2x AA baterií (alkalicko-manganové) 081556 LR6.

#### Upozornění:

Hygienické sady pod č. 097767 vel. HY220.

Hodnota SNR (hodnota tlumení): 32 dB(A)

Provozní doba: 40 h

Hmotnost: 352 g

## Technický popis

Hodnota SNR (hodnota tlumení)	32 dB(A)
Provozní doba	40 h
Řada	Peltor™ WorkTunes™ Pro
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081556 LR6
Počet obsažených baterií	2
Hmotnost	352 g
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-8
Druh produktu	Zátkový chránič sluchu

## Příslušenství

Hygienická sada Typ HY220	097767 HY220
Úložný box	096920
Indikátor hluku NI100	097305
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081556 LR6