



## Palička s tříložkovou násadou, nylonové vložky a ocelovou střední částí, Ø hlavy kladiva: 32mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	754170 32
GTIN	8024886013864
Třída artiklu	76D

### Popis

#### Provedení:

S téměř nerozbitnou 3složkovou násadou (hliníkové jádro, polyamidové a kaučukové komponenty), s přikovaným ochranným límcem a dodatečným ochranným pouzdrům násady. Silná střední část z kovu.

#### Výhoda:

Nerozbitné, ergonomické, neklouže, **bez vibrací a šetrné k zápěstí.**

#### Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka se dodává pod č. 754180.

### Technický popis

Materiál držadla	Jádro z hliníkové slitiny
Ø hlavy kladiva	32 mm
Hmotnost	0,454 kg
Délka násady	300 mm
Délka hlavy s vložkami	87 mm
Materiál vložky	Nylon, bílá, 100 Shore
Rukojeť	3složková rukojeť
Bez zpětného rázu	ano
Druh produktu	Kladivo

---

## Příslušenství

Náhradní nylonová vložka, kus Ø hlavy kladiva 32 mm

754180 32