

**Sada šroubováků pro PC s rukojetí „multicraft“, Počet dílů: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	667551 11
GTIN	7610733269730
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Drážková čepel souběžným, odsazeným břitem, a tedy přesně pasující do normovaných šroubových drážek. Hroty křížových čepelí frézované na přesné rozměry. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Rukojeť „multicraft“ z nárazuvzdorného plastu pro upnutí různých čepelí, mimořádně dobré uchopení, i s rukama od oleje.

Sestavené speciálně pro práce na PC.

Obsah:

Ploché čepele č. 659928: vel. 4 a 5,5

Čepel pro šrouby Phillips č. 659921: vel. 1 a 2

Čepel pro Torx® č. 659922: vel. TX10 a TX15

Jemný šroubovák (plochý) č. 664415: vel. 2 a 3

Jemný šroubovák (pro šrouby Phillips) č. 668891: vel. 0

Jemný nástrčný klíč (pro šrouby s vnějším šestihranem): 5 mm

Plastová rukojeť: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního svinovacího pouzdra.

Technický popis

Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
----------------	-----------------------

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Počet dílů	11
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Plochý šroubovák pro elektroniku ESD Šířka břitu b 3 mm	664415 3
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 5,5 mm	659928 5,5
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 4 mm	659928 4
Čepel 6 mm pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 2	659921 2
Čepel 6 mm pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1	659921 1
Plochý šroubovák pro elektroniku ESD Šířka břitu b 2 mm	664415 2
Šroubovák na elektroniku pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 0	668891 0