

**Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F, 100 mm × 50 m, Zrnitost: 320****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 557840 320    |
| GTIN           | 4018875205808 |
| Třída artiklu  | 56V           |

**Popis****Provedení:**

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí **normální korund (A)**. Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. Typ **VSM KK 114 F**: tkanina **hnědá pro velmi vysoké nároky**. Tato kvalita je **obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji** a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

Balení **bez odtrhacího nože**.

**Použití:**

Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.

**Technický popis**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Stupeň jemnosti      | velmi jemný         |
| Zrnitost             | 320                 |
| Brusivo              | normální korund (A) |
| Zkratka brusiva      | A                   |
| Šířka úsporných rolí | 100 mm              |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Délka úsporných rolí   | 50 m           |
| Atribut názvu produktu | 100 mm × 50 m  |
| Druh produktu          | Brusná tkanina |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | omezené použití |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| Laky             | omezené použití |                |         |
| Uni              | vhodný          |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |