

**Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F, 100 mm × 50 m, Zrnitost: 400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557840 400
GTIN	4018875205822
Třída artiklu	56V

**Popis****Provedení:**

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí **normální korund (A)**. Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. Typ **VSM KK 114 F**: tkanina **hnědá pro velmi vysoké nároky**. Tato kvalita je **obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji** a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

Balení **bez odtrhacího nože**.

**Použití:**

Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.

**Technický popis**

Zrnitost	400
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Brusivo	normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Šířka úsporných rolí	100 mm

Délka úsporných rolí	50 m
Atribut názvu produktu	100 mm × 50 m
Druh produktu	Brusná tkanina

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		