

HOLEX**Brusný čistič Elasto (SiC), Délka×šířka: 120X65mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	557680 120X65
GTIN	4045197241795
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Elastický brusný špalek s pružně vázaným brusným zrnem v plném objemu (dlouhá životnost, možnost úplného vypotřebování). Díky vazbě s otevřenými póry se brusné těleso nezanáší. Vhodné pro mokrý i suchý brus. Odolný vůči vodě a oleji.

Vysoce kvalitní provedení se zrnem z **čistého karbidu křemíku (SiC)** a speciálního elastického syntetického materiálu.

Použití:

Univerzální k čištění, leštění, hlazení, matování a broušení všech materiálů.

Upozornění:

Voda, petrolej, pasty a podobné přísady **zvyšují účinek.**

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Délka	120 mm
Výška	30 mm
Šířka	65 mm
Brusivo	karbid křemíku
Druh produktu	Brusný špalek

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Kámen	vhodný		
Laky	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		