

Mitutoyo**Lineární měřítko, Efektivní měřicí délka L₀: 1500mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	499240 1500
GTIN	4946368854328
Třída artiklu	44D

Popis

Provedení:

- **S měřicím systémem Absolut.**
- **Po zapnutí je zobrazena aktuální pozice, tím odpadá časově náročné najíždění na referenční body.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesné zjištění a umístění axiálního posuvu např. na soustruzích, polohovacích stolech nebo měřicích přístrojích. Vhodné též k přestavbě obráběcích strojů na digitální ukazatele.

Upozornění:

Lze použít pouze ve spojení se zobrazovacím přístrojem č. 499355.

Technický popis

Přesnost měření (20°)	7 µm
Efektivní měřicí délka L ₀	1500 mm
Rozteč otvorů L ₂	1678 mm
Délka kabelu	4,9 m

Maximální dráha měřicí hlavy L ₁	1540 mm
Celková délka L ₃	1698 mm
Šířka	22 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Síťový provoz
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3