

**Mitutoyo****Lineární měřítko, Efektivní měřicí délka L0: 450mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	499240 450
GTIN	4946368854205
Třída artiklu	44D

## Popis

### Provedení:

- **S měřicím systémem Absolut.**
- **Po zapnutí je zobrazena aktuální pozice, tím odpadá časově náročné najíždění na referenční body.**
- **Jednoduchá montáž a instalace.**

### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Použití:

Pro přesné zjištění a umístění axiálního posuvu např. na soustruzích, polohovacích stolech nebo měřicích přístrojích. Vhodné též k přestavbě obráběcích strojů na digitální ukazatele.

### Upozornění:

**Lze použít pouze ve spojení se zobrazovacím přístrojem č. 499355.**

## Technický popis

Šířka	22 mm
Maximální dráha měřicí hlavy L <sub>1</sub>	480 mm
Přesnost měření (20°)	7 μm
Celková délka L <sub>3</sub>	638 mm

Efektivní měřicí délka $L_0$	450 mm
Rozteč otvorů $L_2$	618 mm
Délka kabelu	3,4 m
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Síťový provoz
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

## Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2