

**Mitutoyo****Vestavné posuvné měřítko IP66 horizontální, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	499401 150
GTIN	2050001051165
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Vestavné posuvné měřítko s elektromagnetickým, indukčním měřicím systémem. **Horizontální montáž.**

S **elektronikou Absolut** a velkými, snadno čitelnými číslicemi na displeji. Jednorázové nastavení nulové pozice, která zůstane do příští výměny baterií (cca 1,5 roku) absolutním nulovým bodem. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší rychlosti posuvu. Funkce ZERO / ABS – nulování a přepínání relativního a absolutního měření.

**Funkce:**

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

Vhodné pro měření a polohování na nástrojářských strojích, přípravcích atd.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497085.

**Technický popis**

Délka měřicí lišty L <sub>1</sub>	235 mm
Odečet	0,01 mm
Hmotnost	410 g
Celková délka L <sub>2</sub>	259 mm
Kalibrování	Cena na poptávku
Rozsah měření	0 - 150 mm

Mezní chyba	0,03 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 66
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Vestavné posuvné měřítko

## Služby

KalibrováníUniverzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm	021400 600
---	------------

## Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Vysílač Typ S11E	498966 S11E
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965