

Mitutoyo**Vestavné posuvné měřítko IP66 horizontální, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 499401 200 |
| GTIN | 4946368441948 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

Vestavné posuvné měřítko s elektromagnetickým, indukčním měřicím systémem. **Horizontální montáž.**

S **elektronikou Absolut** a velkými, snadno čitelnými číslicemi na displeji. Jednorázové nastavení nulové pozice, která zůstane do příští výměny baterií (cca 1,5 roku) absolutním nulovým bodem. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší rychlosti posuvu. Funkce ZERO / ABS – nulování a přepínání relativního a absolutního měření.

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro měření a polohování na nástrojářských strojích, přípravcích atd.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Hmotnost | 430 g |
| Kalibrování | Cena na poptávku |
| Délka měřicí lišty L ₁ | 287 mm |
| Rozsah měření | 0 - 200 mm |
| Odečet | 0,01 mm |
| Celková délka L ₂ | 311 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Mezní chyba | 0,03 mm |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Ochranná třída IP | IP 66 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | Výrobní norma |
| Rozhraní | rozhraní Digimatic |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu |
| Měřicí technika | digitální |
| Druh produktu | Vestavné posuvné měřítko |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrování Univerzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm | 021400 600 |
|--|------------|

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ | 498965 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2 | 497085 D2 |
| Vysílač Typ S11E | 498966 S11E |
| Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ | 498975 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2 | 497085 USB2 |
| Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1 | 497085 D1 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357 | 081560 357 |