

**Mitutoyo****Lineární měřítko, Efektivní měřicí délka L<sub>0</sub>: 1000mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	499240 1000
GTIN	4946368854274
Třída artiklu	44D

## Popis

### Provedení:

- S měřicím systémem **Absolut**.
- Po zapnutí je zobrazena aktuální pozice, tím odpadá časově náročné najíždění na referenční body.
- Jednoduchá montáž a instalace.

### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Použití:

Pro přesné zjištění a umístění axiálního posuvu např. na soustruzích, polohovacích stolech nebo měřicích přístrojích. Vhodné též k přestavbě obráběcích strojů na digitální ukazatele.

### Upozornění:

**Lze použít pouze ve spojení se zobrazovacím přístrojem č. 499355.**

## Technický popis

Přesnost měření (20°)	7 µm
Rozteč otvorů L <sub>2</sub>	1178 mm
Efektivní měřicí délka L <sub>0</sub>	1000 mm
Maximální dráha měřicí hlavy L <sub>1</sub>	1040 mm

Šířka	22 mm
Délka kabelu	4,9 m
Celková délka L <sub>3</sub>	1198 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Síťový provoz
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Lineární měřítko

## Příslušenství

Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 3	499356 3
Digitální zobrazovací přístroj Počet zobrazených os 2	499356 2