



Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědá KK 114 F, 115 mm × 50 m, Zrnitost: 400



Údaje o objednávce

Artikové číslo	557850 400
GTIN	4018875206225
Třída artiklu	56V

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí **normální korund (A)**. Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost. Typ **VSM KK 114 F: tkanina hnědá pro velmi vysoké nároky**. Tato kvalita je **obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji** a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

Balení **bez odtrhacího nože**.

Použití:

Vhodná převážně k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů. Ideální k použití na vibračních bruskách.

Technický popis

Zrnitost	400
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Brusivo	normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Šířka úsporných rolí	115 mm

Délka úsporných rolí	50 m
Atribut názvu produktu	115 mm × 50 m
Druh produktu	Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		