



Brusná tkanina, sada úsporných rolí (A), hnědá KK 114 F, 40 mm × 50 m, Počet různých rolí: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	557870 10
GTIN	2050001024602
Třída artiklu	56V

Popis

Provedení:

Hustě tkaná bavlněná tkanina s rovnoměrně rozmístěným zrnem vázaným syntetickou pryskyřicí **normální korund (A)**. Velmi dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.

Typ **VSM KK 114 F**: tkanina **hnědá pro velmi vysoké nároky**. Tato kvalita je **obzvláště vláčná a odolná vůči petroleji a oleji** a lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

Délka 50 m. Balení s **integrováním odtrhávacím nožem**. **10dílná** = kompletní sada po 1 úsporné roli se zrnem 40 až 400.

Použití:

Hodí se dobře k ručnímu broušení kovů, ale i jiných materiálů.

Technický popis

Počet různých rolí	10
Řada	KK114F
Brusivo	normální korund
Zkratka brusiva	A
Šířka úsporných rolí	40 mm
Délka úsporných rolí	50 m
Atribut názvu produktu	40 mm × 50 m

Druh produktu

Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 120

557700 120

Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 100

557700 100

Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 40

557700 40

Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 150

557700 150

Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 320	557700 320
Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 400	557700 400
Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 80	557700 80
Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 60	557700 60
Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 240	557700 240
Brusná tkanina na úsporné roli (A) hnědáKK 114 F Zrnitost 180	557700 180