

**Nožový pilník sek 3 (jemný), Délka bez stopky: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	518100 200
GTIN	4009215074833
Třída artiklu	56B

Popis**Provedení:**

Polotovary jsou kované, broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Tyto speciální pilníky zaručují hladké plochy. **Speciální pilníky** jsou vyráběny na precizních automatech. **Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost. Seky na všech stranách; tupé zakončení.**

Technický popis

Průřez	20×6,4 mm
Délka bez stopky	200 mm
Tvar	G
Norma	DIN 7262
Druh produktu	Nožový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		

Technický list

Ocel < 60 HRC	omezené použití
INOX	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	omezené použití

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/518100-200>