



Video endoskop bez sondy



Údaje o objednávce

Artikové číslo	492924
GTIN	4045197565402
Třída artiklu	42L

Popis

Provedení:

Základní přístroj s 3,5palcovým LCD monitorem. Režim transfokace (1,5x), obrazové záznamy a videozáznamy lze ukládat na SD paměťovou kartu. USB a AV výstup pro přenos dat. Integrovaný, dobíjecí li-Ion akumulátor (3,7 V).

Rozsah dodávky:

Robustní vodotěsný a prachotěsný kufřík. SD paměťová karta, síťový napáječ (AC 100–240 V / 50–60 Hz) č. 492958, USB datový kabel, AV kabel, čisticí sada, Li-Ion akumulátor č. 492926. Bez sondy.

Technický popis

Zaostřená hloubková ostrost	16 – 60 mm
Výška	38 mm
Šířka	118 mm
Rozlišení displeje	320x240 px
Hmotnost	0,385 kg
Délka	207 mm

Formát záznamu	JPEG / AVI (30 fps)
Provozní teplota	0 - 50 °C
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Endoskop

Příslušenství

Li-Ion akumulátor	492926
Síťový adaptér pro endoskop	492958
Sonda endoskopu, pružná Délka sondy 2000 mm	492938 2000