

HOLEX**Inspekční endoskop se sondou polotuhou, Ø 8,5 mm, Délka sondy: 1000 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	492930 1000
GTIN	4045197511829
Třída artiklu	42L

Popis

Provedení:

Základní přístroj s LCD displejem 2,4 palce a 1 m dlouhou, polotuhou sondou (Ø 8,5 mm, směr pohledu 0°). Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se 6 stmívatelnými, bílými LED. Režim zoom (1,5×), automatické potlačení odrazu na kovových plochách (AGC), zrcadlový režim (Mirror). AV výstup pro přenos obrazovky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× sondy č. 492936 vel. 1000 (IP67), přepravního kufru, našroubovatelného zrcátka sondy (90°), magnetu, háčku a 4 baterií č. 081551 vel. LR6.

Rozlišení kamery: 320×240 px

Rozlišení displeje: 320×240 px

Zaostřená hloubková ostrost: 16 – 60 mm

Provozní teplota: 0 - 50 °C

Hmotnost: 0,43 kg

Technický popis

Zaostřená hloubková ostrost	16 – 60 mm
Rozlišení displeje	320×240 px

Šířka	94 mm
Délka	210 mm
Hmotnost	0,43 kg
Výška	58 mm
Zvláštní délka	1000 mm
Rozlišení kamery	320×240 px
Provozní teplota	0 - 50 °C
Počet obsažených baterií	4
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081551 LR6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Ø sond	8,5 mm
Druh produktu	Video-endoskop

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 1000 mm	492936 1000
Sonda endoskopu, polotuhá Délka sondy 1000 mm	492934 1000
Sonda endoskopu, pružná Délka sondy 2000 mm	492938 2000
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081556 LR6