

HOLEX**Sonda endoskopu, pružná, Ø 5,5 mm, Délka sondy: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	492940 2000
GTIN	4045197565426
Třída artiklu	42L

Popis**Provedení:**

Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.

Velmi vysoká kvalita obrazu s 16,7 mil. barev. **Režim vysvícení:** Tlačítko obsluhy pro zapínání a vypínání vyjasňování obrazu. Pro použití ve velkých dutinách a/nebo ve velmi tmavém prostředí. **Režim bočních LED:** Při použití našroubovatelného zrcadla sondy budou díky aktivaci postranních LED vyloučeny rušivé odrazy na snímku. **Otáčení obrazu:** Otáčení obrazu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí tlačítka obsluhy.

Zorný úhel 60,7°.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro provádění inspekce obtížně přístupných prostor, např. **Automotive:** motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalec. **Letectví:** hnací agregáty, turbíny, systémy vedení. **Stavebnictví:** posuzování substance staveb, poškození, způsobená vodou, napadení škůdci. **Stavby potrubí:** svary, zjišťování přítomnosti cizích těles, úniky. **Hydraulické systémy:** válce, úniky. **Topení, sanita, klimatizace:** kotle, komíny, boilersy, klimatizace, systémy odpadních

vod. **Likvidace škůdců:** včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky hmyzu. **Policie, celnice:** kontrola vozidel, kontrola zboží.

Vhodné pro:

Všechna provedení endoskopů č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Rozsah dodávky:

Našroubovatelné zrcátko sondy 110°.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 492896 pro použití sond s foto- / videoendoskopem č. 492890 vel. 2000.

Upozornění:

Další typy sond (do 30 m) s jinými \varnothing hlavy sondy a směry pohledu na poptávku.

Sonda pro inspekci potrubí:

- **\varnothing hlavy: 28 mm**
- **Délka sondy: 22 m**
- **Úhel otevření obrazu: 150°**
- **8 silných LED.**

Technický popis

Délka sondy	2000 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Rozlišení kamery	640×480 px
\varnothing sond	5,5 mm
Atribut názvu produktu	\varnothing 5,5 mm
Druh produktu	Sonda

Příslušenství

Zrcátko sondy pro \varnothing 5,5 mm Zorný úhel 90 stupeň	492950 90
Kulička sondy pro \varnothing 5,5 mm	492952
Zrcátko sondy pro \varnothing 5,5 mm Zorný úhel 110 stupeň	492950 110
Zrcátko sondy pro \varnothing 5,5 mm Zorný úhel 70 stupeň	492950 70