

**RENISHAW****Rubínový kuličkový dotyk délka 10/11 mm, Kulička Ø D: 0,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494220 0,5
GTIN	2050000973611
Třída artiklu	49F

**Popis****Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

**Upozornění:**

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

**Technický popis**

Materiál stopky	tvrdokov
Ø kuličky D	0,5 mm
Ø stopky S	0,4 mm
Hmotnost	0,3 g
Užitná pracovní délka	3 mm
Délka L	10 mm
Připojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

**Příslušenství**

5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
-------------------------------------------	-------------

Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
Sada k čištění dotyků	494240
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10