

## Sada kontrolních kolíků v dřevěném pouzdře třída tolerance 2, Typ: 91



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	483810 91
GTIN	2050001046734
Třída artiklu	48A

### Popis

#### Provedení:

Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené ( $60 \pm 2$  HRC) a popouštěné. Sady zkušebních kolíků jsou přehledně uloženy v dřevěném pouzdře s popsánymi otvory (od  $\varnothing 1,5$  mm jsou zkušební kolíky popsány též přímo na povrchu). Délka zkušebních kolíků 40 mm až  $\varnothing 0,99$  mm a dále 70 mm.

**Třída tolerance 2:**  $\varnothing$  kolíku  $\pm 0,002$  mm.

#### Použití:

Pro práce na souřadnicové vyvrtávačce nebo při konstrukci nástrojů a zařízení. Např. pro měření tolerancí otvorů, pro kontrolu otvorů ložisek, tolerancí rozteče dvou otvorů, pro měření ozubených kol či závitů a pro kontroly úhlů a profilů atd.

Rozsah jmenovitých rozměrů: 1 - 10 mm

Stoupání: 0,1 mm

Počet měřicích kolíků: 91

### Technický popis

Stoupání	0,1 mm
Rozsah jmenovitých rozměrů	1 - 10 mm
Počet měřicích kolíků	91
Norma	DIN 2269

Toleranční třída	2
Tvrдост	60 ± 2 HRC
Materiál	kalibrační ocel
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S18
Druh produktu	Sada kontrolních kolíků

### Služby

Kalibrování Zkušební kolík Obsah sady 91	018381 91
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Zkušební kolík Obsah sady 91	019680 91
Kalibrace DAkKS Zkušební kolík Obsah sady 91	020890 91
Kalibrování Zkušební kolík Obsah sady 91	020880 91