



## Přesný pilník Habilis Celková délka 215 mm, SH 00/ DH 1, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	527060 6
GTIN	613548056240
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

**Přesné švýcarské pilníky** s nejvyšší přesností tvaru a seku, s vynikajícím výkonem i životností. Tvary podobné jehlovým pilníkům, avšak se **silnou kovanou** 4-hrannou, popř. 6-hrannou **stopkou** a **zesíleným průřezem**. **Není nutná rukojeť**.

#### Použití:

Díky štíhlým tvarům do špičky vhodné zejména pro nástrojárny a výrobce forem. **Přesné pilníky Habilis** umožňují **vyšší pracovní tlak** než jehlové pilníky.

### Technický popis

Celková délka	215 mm
Popis tvaru	trojhran
Pilované plochy	3
Průřez	9,5×9,5 mm
Švýcarský sek	00
Odpovídá německému seku	1
Atribut názvu produktu	SH 00/ DH 1
Včetně rukojeti pilníku	ne
Rukojeť pilníku je nutná	ne
Druh produktu	Přesný pilník

### Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Uni	omezené použití		