



Přesný pilník Habilis Celková délka 215 mm, SH 00/ DH 1, Typ: 5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 527060 5 |
| GTIN | 613548056264 |
| Třída artiklu | 53B |

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské pilníky s nejvyšší přesností tvaru a seku, s vynikajícím výkonem i životností. Tvary podobné jehlovým pilníkům, avšak se **silnou kovanou** 4-hrannou, popř. 6-hrannou **stopkou** a **zesíleným průřezem**. **Není nutná rukojeť**.

Použití:

Díky štíhlým tvarům do špičky vhodné zejména pro nástrojárny a výrobce forem. **Přesné pilníky Habilis** umožňují **vyšší pracovní tlak** než jehlové pilníky.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Průřez | 6,0×6,0 mm |
| Celková délka | 215 mm |
| Pilované plochy | 3 |
| Popis tvaru | čtyřhran |
| Švýcarský sek | 00 |
| Odpovídá německému seku | 1 |
| Atribut názvu produktu | SH 00/ DH 1 |
| Včetně rukojeti pilníku | ne |
| Rukojeť pilníku je nutná | ne |
| Druh produktu | Přesný pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Uni | omezené použití | | |