

Sada kontrolních kolíků v dřevěném pouzdře třída tolerance 1, Typ: 81



Údaje o objednávce

Artikové číslo	483801 81
GTIN	2050001056986
Třída artiklu	48A

Popis

Provedení:

Z prvotřídní kalibrační oceli, kalené (60 ± 2 HRC) a popouštěné. Sady zkušebních kolíků jsou přehledně uloženy v dřevěném pouzdře s popsánymi otvory (od $\varnothing 1,5$ mm jsou zkušební kolíky popsány též přímo na povrchu). Délka zkušebních kolíků 40 mm až $\varnothing 0,99$ mm a dále 70 mm.

Třída tolerance 1: \varnothing kolíku $\pm 0,001$ mm.

Použití:

Pro práce na souřadnicové vyvrtávačce nebo při konstrukci nástrojů a zařízení. Např. pro měření tolerancí otvorů, pro kontrolu otvorů ložisek, tolerancí rozteče dvou otvorů, pro měření ozubených kol či závitů a pro kontroly úhlů a profilů atd.

Rozsah jmenovitých rozměrů: 1 - 5 mm

Stoupání: 0,05 mm

Počet měřicích kolíků: 81

Technický popis

Stoupání	0,05 mm
Rozsah jmenovitých rozměrů	1 - 5 mm
Počet měřicích kolíků	81
Norma	DIN 2269

Toleranční třída	1
Tvrдост	60 ± 2 HRC
Materiál	kalibrační ocel
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S18
Druh produktu	Sada kontrolních kolíků

Služby

Kalibrování Zkušební kolík Obsah sady 81	018381 81
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Zkušební kolík Obsah sady 81	019680 81
Kalibrace DAkKS Zkušební kolík Obsah sady 81	020890 81
Kalibrování Zkušební kolík Obsah sady 81	020880 81