



## Přesný pilník Habilis Celková délka 215 mm, SH 1/ DH 3, Typ: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	527070 3
GTIN	613548056233
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

**Přesné švýcarské pilníky** s nejvyšší přesností tvaru a seku, s vynikajícím výkonem i životností. Tvary podobné jehlovým pilníkům, avšak se **silnou kovanou** 4-hrannou, popř. 6-hrannou **stopkou** a **zesíleným průřezem**. **Není nutná rukojeť**.

#### Použití:

Díky štíhlým tvarům do špičky vhodné zejména pro nástrojárny a výrobce forem. **Přesné pilníky Habilis** umožňují **vyšší pracovní tlak** než jehlové pilníky.

### Technický popis

Průřez	12,2×3,4 mm
Popis tvaru	půlkulatý
Celková délka	215 mm
Švýcarský sek	1
Odpovídá německému seku	3
Atribut názvu produktu	SH 1/ DH 3
Druh produktu	Přesný pilník

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	omezené použití