

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk délka 40 mm, Kulička Ø D: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494224 3
GTIN	2050000973499
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s přípojovacím závitem M2

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Hmotnost	1,97 g
Ø kuličky D	3 mm
Materiál stopky	tvrdokov
Užitná pracovní délka	37 mm
Ø stopky S	2 mm
Délka L	40 mm
Přípojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
--	-----------

Sada k čištění dotyků	494240
5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2