

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk délka 40 mm, Kulička Ø D: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494224 4
GTIN	2050000973505
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Materiál stopky	tvrdokov
Ø kuličky D	4 mm
Hmotnost	2,04 g
Ø stopky S	2 mm
Užitná pracovní délka	40 mm
Délka L	40 mm
Připojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Prodloužení měřících čidel Délka 20 mm	494214 20
--	-----------

5cestný držák měřících dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Prodloužení měřících čidel Délka 30 mm	494214 30
Prodloužení měřících čidel Délka 40 mm	494214 40
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Prodloužení měřících čidel Délka 10 mm	494214 10
Sada k čištění dotyků	494240