

RENISHAW**Rubínový kuličkový dotyk délka 40 mm, Kulička Ø D: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	494224 5
GTIN	2050000973512
Třída artiklu	49F

Popis**Provedení:**

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Upozornění:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.

Technický popis

Ø kuličky D	5 mm
Hmotnost	3,17 g
Užitná pracovní délka	40 mm
Materiál stopky	tvrdokov
Ø stopky S	2,5 mm
Délka L	40 mm
Připojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

5cestný držák měřicích dotyků M2 Typ M2/5	494219 M2/5
---	-------------

Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Prodloužení měřicích čidel Délka 40 mm	494214 40
Sada k čištění dotyků	494240
Prodloužení měřicích čidel Délka 20 mm	494214 20
Prodloužení měřicích čidel Délka 10 mm	494214 10
Prodloužení měřicích čidel Délka 30 mm	494214 30