

**VALTITAN přesný jehlový pilník Celková délka 180 mm, SH 2/ DH 3, Typ: 5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 527570 5 |
| GTIN | 613548045671 |
| Třída artiklu | 53B |

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný jehlový pilník s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Tvrdost povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníků třískami, takže pilníky lze čistit lehkým poklepáním (na dřevo).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Technický popis

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Celková délka | 180 mm |
| Pilované plochy | 4 |
| Průřez | 2,6×2,6 mm |
| Popis tvaru | čtyřhran |
| Švýcarský sek | 2 |
| Odpovídá německému seku | 3 |
| Atribut názvu produktu | SH 2/ DH 3 |
| Včetně rukojeti pilníku | ne |
| Druh produktu | Přesný jehlový pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|--|---------|----------------|---------|
|--|---------|----------------|---------|

| | |
|------------------|--------|
| Al Mg | vhodný |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný |
| Ocel < 55 HRC | vhodný |
| Ocel < 60 HRC | vhodný |
| Ocel < 67 HRC | vhodný |
| INOX | vhodný |
| Ti | vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plasty, GFK | vhodný |
| Dřevo | vhodný |
| Uni | vhodný |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3 | 519700 3 |
| Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2 | 519700 2 |