

**VALTITAN přesný jehlový pilník Celková délka 180 mm, SH 2/ DH 3, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	527570 6
GTIN	613548045640
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný jehlový pilník s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Tvrdost povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníků třískami, takže pilníky lze čistit lehkým poklepáním (na dřevo).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Technický popis

Popis tvaru	trojhran
Průřez	4,2 mm
Pilované plochy	3
Celková délka	180 mm
Švýcarský sek	2
Odpovídá německému seku	3
Atribut názvu produktu	SH 2/ DH 3
Včetně rukojeti pilníku	ne
Druh produktu	Přesný jehlový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Al Mg	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	vhodný

Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3