

**Přesné jehlové pilníky 12dílná sada, Celková délka mm / švýcarský sek: 180/0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	527600 180/0
GTIN	613548050347
Třída artiklu	53B

**Popis****Provedení:**

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku =  $\frac{1}{2}$  délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Obsah:**

po 1 kusu  
tvar 1 – 12

**Rozsah dodávky:**

V umělohmotné brašně.

**Upozornění:**

Také viz č. 527050 – 527070 přesné pilníky Habilis.

**Technický popis**

Celková délka	180 mm
Švýcarský sek	0
Druh produktu	Přesný jehlový pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Uni	omezené použití		

## Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2