




Obtahovací kámen – ušlechtilý korund, trojhran, Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti: 100X10P



558515 100X10 F

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 558515 100X10P |
| GTIN | 9003172580081 |
| Třída artiklu | 53Y |

Popis

Použití:

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění.

Pro **ocel** (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje **pevnost hran** a vysoký **řezný výkon**.

Upozornění:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Zrnitost | 500 |
| Délka | 100 mm |
| Stupeň jemnosti | leštění |
| Šířka | 10 mm |
| Barva | bílá |
| Zkratka brusiva | A |
| Tvar | trojhran |
| Druh produktu | Obtahovací pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | omezené použití | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | omezené použití | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | omezené použití | | |
| CuZn | omezené použití | | |
| Plasty, GFK | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |