

## Obtahovací kámen karbid křemičitý (zelený), čtyřhran, Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti: 100X10M



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	558625 100X10M
GTIN	4260496530467
Třída artiklu	56Z

### Popis

#### Použití:

**K odstranění otřepů, ostření, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění.

Pro **tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdostí** a výrazným **efektem samoostření**.

#### Upozornění:

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

### Technický popis

Šířka	10 mm
Zrnitost	180
Stupeň jemnosti	střední
Délka	100 mm
Barva	zelená
Zkratka brusiva	SiC
Tvar	čtyřhran
Druh produktu	Obtahovací pilník

### Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		