

Obtahovací kámen – originál Arkansas (bílý), zrno 8000, plochý, Délka×šířka: 100X6 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558750 100X6
GTIN	4037073002286
Třída artiklu	56Z

Popis**Provedení:**

Přírodní kámen (originál Arkansas) s křemencem s nejjemnějším zrnem, velmi odolné hrany. Pro nejhladší povrchy a brus bez otřepů. Zrnitost 8000 (leštění).

Použití:

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění. **Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Upozornění:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

Zrnitost: 8000

Barva: bílá

Technický popis

Délka	100 mm
Zrnitost	8000
Šířka	6 mm
Stupeň jemnosti	leštění
Barva	bílá
Brusivo	Křemenec Arkansas
Tvar	plochý
Druh produktu	Obtahovací pilník

