

**Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený), plochý, Délka×šířka (mm)  
stupeň jemnosti: 150X16M****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 558655 150X16M |
| GTIN           | 4260496530603  |
| Třída artiklu  | 56Z            |

**Popis****Použití:**

Pro **odjehlování, ostření, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění. Pro **tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdostí** a výrazným **efektem samoostření**.

**Upozornění:**

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

**Technický popis**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Zrnitost        | 180               |
| Šířka           | 16 mm             |
| Délka           | 150 mm            |
| Stupeň jemnosti | střední           |
| Barva           | zelená            |
| Zkratka brusiva | SiC               |
| Tvar            | plochý            |
| Druh produktu   | Obtahovací pilník |

**Údaje o uživateli**

|  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|--|---------|----------------|---------|
|--|---------|----------------|---------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Ocel < 55 HRC | vhodný          |
| Ocel < 60 HRC | vhodný          |
| Ocel < 67 HRC | vhodný          |
| Tvrdokov (TK) | vhodný          |
| INOX          | vhodný          |
| Ti            | vhodný          |
| GG(G)         | vhodný          |
| CuZn          | vhodný          |
| Plasty, GFK   | vhodný          |
| Kámen         | omezené použití |
| mokrý max.    | vhodný          |
| suché         | omezené použití |