



Nástrčný klíč s rukojetí plně izolovaný, Rozměr klíče: 7mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	622500 7
GTIN	4010995008581
Třída artiklu	63K

Popis

Provedení:

Dlouhé provedení; hluboká 6hranná hlava klíče pro přečnávající čepy.

Plastová izolace do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti odvalování, **čepel** chromvanadiová ocel, černěná, plně izolovaná.

Technický popis

Rozměr klíče	7 mm
Celková délka	243 mm
Délka čepele	125 mm
Označení výrobce	SoftFinish® electric
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN 3125
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč

