

**Obtahovací kámen – originál Arkansas (bílý), zrno 8000, čtyřhran,
Délka×šířka: 100X6mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 558720 100X6 |
| GTIN | 4037073002170 |
| Třída artiklu | 56Z |

Popis**Provedení:**

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrno 5000 (předbroušení), zrno 8000 (leštění).

Použití:

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění. **Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Upozornění:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Délka | 100 mm |
| Zrnitost | 8000 |
| Šířka | 6 mm |
| Stupeň jemnosti | leštění |
| Barva | bílá |
| Brusivo | Křemenec Arkansas |
| Tvar | čtyřhran |
| Druh produktu | Obtahovací pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | omezené použití | | |
| Plasty, GFK | omezené použití | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |