



Diamantový jehlový pilník, 140 mm zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	529220 6
GTIN	4007220016763
Třída artiklu	53B

Popis

Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. **Celková délka pilníku = 140 mm**; délka diamantové vrstvy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z **kalené oceli** nebo **tvrdokovu**. Dále k opracování **skla**, **keramiky** atd. Pilujte s **malým přtlakem**, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.

Zrnitost:

Univerzální zrno (standardní pilník) **D126**.

Zvláštní příslušenství:

Rychloupínací rukojeť k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.

Technický popis

Průřez s osazením	3,5 mm
Délka potahu	70 mm
Popis tvaru	3hran
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D126
Včetně rukojeti pilníku	ne
Druh produktu	Jehlový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		

Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3