



## Nástrčný klíč s rukojetí plně izolovaný, Rozměr klíče: 11 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	622500 11
GTIN	4010995008628
Třída artiklu	63K

### Popis

**Provedení:**

Dlouhé provedení; hluboká 6hranná hlava klíče pro přečnávající čepy.

**Plastová izolace do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Norma:**

**DIN 3125**

**Materiál:**

**Ergonomická vícesložková rukojeť** s ochranou proti odvalování, **čepel** chromvanadiová ocel, černěná, plně izolovaná.

### Technický popis

Rozměr klíče	11 mm
Celková délka	243 mm
Délka čepele	125 mm
Označení výrobce	SoftFinish® electric
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN 3125
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč

