

Obtahovací kámen – originál Arkansas (bílý), zrno 8000, kulatý, Délka×šířka: 100X10mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558730 100X10
GTIN	4037073002361
Třída artiklu	56Z

Popis**Provedení:**

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrno 5000 (předbroušení), zrno 8000 (leštění).

Použití:

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění. **Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Upozornění:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

Technický popis

Stupeň jemnosti	leštění
Délka	100 mm
Zrnitost	8000
Šířka	10 mm
Barva	bílá
Brusivo	Křemenec Arkansas
Tvar	kulatý
Druh produktu	Obtahovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		