

Ocílka originální Arkansas (bílý), zrna 8000 v dřevěném pouzdře, Délka×šířka: 100X40mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 558830 100X40 |
| GTIN | 4037073000596 |
| Třída artiklu | 56Z |

Popis**Provedení:**

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrna 5000 (předbroušení), zrna 8000 (leštění).

Použití:

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění. **Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

Upozornění:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

Technický popis

| | |
|-----------------|-------------------|
| Šířka | 40 mm |
| Stupeň jemnosti | leštění |
| Délka | 100 mm |
| Zrnitost | 8000 |
| Výška | 12 mm |
| Brusivo | Křemenec Arkansas |

| | |
|---------------|------------------|
| Obal | Dřevěné pouzdro |
| Druh produktu | Obtahovací kámen |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | omezené použití | | |
| Plasty, GFK | omezené použití | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |