

**Kloubový nástrčný klíč, Rozměr klíče: 24 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622800 24
GTIN	8014230038674
Třída artiklu	63P

Popis**Provedení:**

Rukojeť ve tvaru T je provedena jako kluzná s koncovou pojistkou proti vyjetí. S otočnou kloubovou hlavou (úhel otočení 50°, pracovní úhel do 90°). Nastavení kloubu je zajišťováno pomocí integrované pružiny.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Délka klíče: 500 mm

Délka kluzné rukojeti: 230 mm

Technický popis

Rozměr klíče	24 mm
Délka klíče	500 mm
Délka kluzné rukojeti	230 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč

