



Nástrčný klíč s příčnou rukojetí izolovaný dle VDE, Rozměr klíče: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	622770 8
GTIN	4010995279325
Třída artiklu	63K

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6-hranná hlava klíče s vnitřním otvorem pro závitové stopky s přesahem. Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu, čepel z chromvanadiové oceli, chromovaná, s nástřikem ochranné izolace.

Izolace do 1 000 V, provedená dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technický popis

Rozměr klíče	8 mm
Celková délka	232 mm
Délka čepele	200 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč