

**Kloubový nástrčný klíč, Rozměr klíče: 15 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622800 15
GTIN	8014230038599
Třída artiklu	63P

**Popis****Provedení:**

Rukojeť ve tvaru T je provedena jako kluzná s koncovou pojistkou proti vyjetí. S otočnou kloubovou hlavou (úhel otočení 50°, pracovní úhel do 90°). Nastavení kloubu je zajišťováno pomocí integrované pružiny.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Délka klíče: 450 mm

Délka kluzné rukojeti: 200 mm

**Technický popis**

Rozměr klíče	15 mm
Délka klíče	450 mm
Délka kluzné rukojeti	200 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč

