

HOLEX**Zástrčná hlavice IMPACT, 3/8 palce, pro šrouby Torx®, Profil Torx®: TX20****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 650560 TX20 |
| GTIN | 4045197336316 |
| Třída artiklu | 62D |

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Ø na straně pohonu: 19 mm

Délka: 50 mm

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Ø na straně pohonu | 19 mm |
| Profil Torx® | TX20 |
| Délka | 50 mm |
| Upínací 4hran | 3/8 palec |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Stahovák pro pojistné svorky | 650785 |
| Sada pojistných svorek 10dílná, pro nástavce, 3/8 palce, včetně stahováků Typ 1 | 650790 1 |
| Pojistná svorka pro hlavice, 3/8 palce Typ 1 | 650780 1 |
| Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 18 mm | 650800 18 |
| Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X14 mm | 650900 2,5X14 |