

**Kloubový nástrčný klíč, Rozměr klíče: 9 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622800 9
GTIN	8014230038537
Třída artiklu	63P

Popis**Provedení:**

Rukojeť ve tvaru T je provedena jako kluzná s koncovou pojistkou proti vyjetí. S otočnou kloubovou hlavou (úhel otočení 50°, pracovní úhel do 90°). Nastavení kloubu je zajišťováno pomocí integrované pružiny.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Délka klíče: 395 mm

Délka kluzné rukojeti: 165 mm

Technický popis

Délka klíče	395 mm
Délka kluzné rukojeti	165 mm
Rozměr klíče	9 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč

