

**Oboustranný otevřený klíč, Rozměry klíčů: 8X9mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 610100 8X9 |
| GTIN | 4018754017737 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa výrobce GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 610600

Technický popis

| | |
|----------------------------|----------|
| Rozměr klíče ₁ | 8 mm |
| Maximální šířka čelisti b1 | 20 mm |
| Maximální šířka čelisti b2 | 22 mm |
| Maximální výška čelisti h | 4 mm |
| Rozměr klíče ₂ | 9 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Délka klíče L | 140 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Poloha čelisti 1 | 15 stupeň |
| Poloha čelisti 2 | 15 stupeň |
| Nejiskřící | ne |
| Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne |
| Druh produktu | Maticový klíč |